

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.103.097

Unica Top - dekorativni ram - 3 modula - metal siva/aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	3 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Metal siva
Boja međurama	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	116 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,072 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Izbeljivač Aceton Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Ulje UV otpornost Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	11,7 cm
Package 1 Weight	70 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	12 cm

Package 2 Length	17,5 cm
Package 2 Weight	278 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,679 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------