


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.104.210

Unica Top - dekorativni ram - 4 modula - svetlo hrom/grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Svetlo hrom
Boja međurama	Grafit

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	138 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,074 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Aceton Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Alkohol Benzin Ulje Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	78 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm

Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	308 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,843 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------