

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU66.106.298

Unica Top - dekorativni ram - ital. - 6 modula - beryl plava/grafit



### Osnovne informacije

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda                | Unica           |
| Primena uređaja                | Montaža         |
| Tip proizvoda ili komponente   | Dekorativni ram |
| Ime dekorativnog elementa      | Unica Top       |
| Broj modula                    | 6 modula        |
| Način pričvršćivanja           | Utično          |
| Nijansa boje dekorativnog rama | Beryl plava     |
| Boja međurama                  | Grafit          |

### Dopunske informacije

|                |  |
|----------------|--|
| Materijal      | ASA + PC: dekorativni međuram<br>ASA + PC: središnji deo<br>Zamak: dekorativni ram |
| Standardi      | EN 60669-1   |
| Visina         | 12 mm  |
| Širina         | 200 mm   |
| Dubina         | 84 mm  |
| Masa proizvoda | 0,103 kg   |

### Okruženje

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ik stepen zaštite              | IK01  |
| Ip stepen zaštite              | IP20  |
| Karakteristike životne sredine | Tečni sapun<br>Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Benzin<br>Ulje<br>UV otpornost<br>Izbeljivač<br>Alkohol |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,2 cm  |
| Package 1 Width              | 8,4 cm  |
| Package 1 Length             | 20,0 cm |
| Package 1 Weight             | 103,0 g |
| Unit Type of Package 2       | CAR     |
| Number of Units in Package 2 | 3       |
| Package 2 Height             | 5,6 cm  |
| Package 2 Width              | 10,8 cm |
| Package 2 Length             | 24,7 cm |
| Package 2 Weight             | 371,0 g |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|