

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP12212S

mini Pragma nadgradni orman - 2 x 12 modula
- zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Ime proizvoda	Resi9 MP
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Zatamnjeni
Širina	Spoljašnja strana: 268 mm
Visina	Spoljašnja strana: 353 mm
Dubina	Spoljašnja strana : 102 mm

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	24
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	1 spojnica za kablovski vod 1 spojnica
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi 1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	2 x 16 mm ² za uzemljenje 2 x 16 mm ² za nula 6 x 6 mm ² za uzemljenje 6 x 6 mm ² za nula 8 x 10 mm ² za uzemljenje 8 x 10 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja dubina	80 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	35,500 cm
Package 1 Weight	1,217 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,007 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	119,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	124,112 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------