

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP22118S

mini Pragma ugradni orman - 1 x 18 modula -
zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Ime proizvoda	Resi9 MP
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Zatamnjeni
Širina	Zid: 378 mm Spoljašnja strana: 402 mm
Visina	Zid: 228 mm Spoljašnja strana: 252 mm
Dubina	Spoljašnja strana : 18 mm Zid : 80 mm Ukupno : 98 mm

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
9 mm redovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	18
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi 1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	2 x 16 mm ² za uzemljenje 2 x 16 mm ² za nula 6 x 6 mm ² za uzemljenje 6 x 6 mm ² za nula 8 x 10 mm ² za uzemljenje 8 x 10 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja dubina	76 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	25,2 cm
Package 1 Length	40,2 cm
Package 1 Weight	1,196 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	53,0 cm
Package 2 Width	30,3 cm
Package 2 Length	40,7 cm
Package 2 Weight	6,5 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	120,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	116,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------