

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN683832

KNX izvor napajanja REG-K/320 mA sa ulazom
za pomoćno napajanje, svetlosivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip komunikacije	KNX
Dodatne informacije	Sa integrisanom prigušnicom

Dopunske informacije

Total number of 18 mm modules	4
Nosači za montažu	DIN šina
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Lokalna signalizacija	LED
Tip ulaza	Sigurnosni ulaz

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	343,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,84 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------