



#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Broj prekidača	1
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

#### Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Montaža uređaja	Nadgradno
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Tip opterećenja	Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
[ue] nazivni napon	250 V AC
Lokalna signalizacija	LED (plava)
Potrošnja LED struje	0.15 mA pri 250 V
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing
Nazivna struja	10 AX
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu 6...20 mm
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Širina	76 mm
Visina	76 mm
Otpornost na hemikalije i deterdžente	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan
Dubina	64 mm
Projektovana dubina	64 mm





## Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC CE NF
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,385 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,807 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti životne sredine	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja