


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39106

Mureva Styl - kutija sa poklopcem za Unica - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac kutije
Kompatibilnost grupe proizvoda	Adapter za fiksiranje
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Tip poklopca	Poklopac
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PP (polipropilen) PC (polikarbonat)
Dužina	71 mm
Visina	29 mm
Širina	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK06
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	35,0 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	442,0 g
Pakovanje 2 visina	16 cm
Pakovanje 2 širina	8 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	27,616 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda