


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39107

Mureva Styl - noseći ram - jednostruki - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj grupa	Jednostruki
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC
Dužina	84 mm
Visina	28 mm
Širina	84 mm
Projektovana dubina	19 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR NF
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	40,000 g
Pakovanje 1 visina	26,000 mm
Pakovanje 1 širina	84,000 mm
Pakovanje 1 dužina	84,000 mm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.