

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39723

Mureva Styl - naizmenični prekidač nadgradni i ugradni - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Nazivna struja	10 AX
Tip opterećenja	Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing SEBS
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	40 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC CE NF
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	53,0 g
Pakovanje 1 visina	7,1 cm
Pakovanje 1 širina	3,6 cm
Pakovanje 1 dužina	7,1 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	627,0 g
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	39,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	32,056 kg
Pakovanje 3 visina	50 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda