

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSY17991 Ventilator CEM 156 m3/h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	EMC ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok: 156 m3/h at 50 Hz
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Visina	252 mm spoljašnja:
Širina	252 mm spoljašnja:
Dubina	97 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	224 x 224 mm
Materijal	Izlaznu rešetku: ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Okvir aksijalnog motora: čelik Zaptivku: berilijum
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 EMC izlazna rešetka: prednji deo 1 zaptivka: između ventilatora i ormana

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	200 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	149 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------