

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSY17992 Ventilator CEM 480 m3/h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	EMC ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok: 480 m3/h at 50 Hz
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Visina	320 mm spoljašnja:
Širina	320 mm spoljašnja:
Dubina	150 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	292 x 292 mm
Materijal	Izlaznu rešetku: ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Okvir aksijalnog motora: čelik Zaptivku: berilijum
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 EMC izlazna rešetka: prednji deo 1 zaptivka: između ventilatora i ormara

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	3,396 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	195 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	180 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------