

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAG108LP

crna izlazna rešetka prečnik izreza 108mm
spolj. dim 124x124mm IP20



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Sastav uređaja	1 spoljašnji deo: prednji deo

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Crna
Prečnik	108 mm
Visina	124 mm spoljašnja:
Širina	124 mm spoljašnja:
Dubina	11 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,03 cm
Package 1 Width	13,72 cm
Package 1 Length	13,21 cm
Package 1 Weight	0,09 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,944 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	54 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	78,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------