

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCMACS50

adapter za svetleću kolonu, kvadratni 50 mm
RAL 7040. za S3CM HMI ormane



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Adapter za svetlosne kolone
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Lokacija za montiranje	Na držačima za fiksiranje
Nosači za montažu	Signalna svetiljka Opcija prolaska kablova kroz bazu Za 50 mm kvadratnu cev
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3CM
Sastav uređaja	1 adapter 1 matica
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Adapter: aluminijum
Boja	Adapter: siva (RAL 7040)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Direktnom montažom - na držačima za fiksiranje ormara lokacija
Dopustivo trajno opterećenje	0,025 kg
Visina	0 mm
Prečnik	14 mm
Masa proizvoda	0,11 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	600,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------