

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCRN65250

Spacial CRN ravna vrata bez montažne ploče
V600xŠ500xD250 IP66 IK10 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial CRN
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	600 mm
Nazivna širina ormara	500 mm
Nazivna dubina ormara	250 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvednice 1 vrata 1 brava
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Specifičnost izvedbe	Strane napravljene od savijanjem jednog dela Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvedne ploče	Standardna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Ploča kablovskih uvednica sa zavrtanjima bez matice
Materijal	Kućište: čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Masa proizvoda	12 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,0 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	11,947 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	188,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	228,046 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------