

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDPR80

dvoprofilna montažna šina 35x15 Š800 - 20
komada



Osnovne informacije

Anwendung	Više namena
Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip šine	Dvoprofilna DIN
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SD
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 šina
Količina po setu	Set od 20

Dopunske informacije

Materijal	Čelik obložen cink fosfatom
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - konstrukciju ormara lokacija
Podešavanje montaže	Razmak 25 mm Trajno podešavanje
Dužina	Nazivno: 800 mm Ukupno: 790 mm
Visina	Nazivno: 15 mm
Širina	Nazivno: 35 mm
Dubina	Nazivno : 35 mm
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	78,8 cm
Package 1 Weight	1,48 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	📄 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------