

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYFPLS2736G

zadnji deo PLS kutije 27x36x13.5cm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLS
Kratko ime uređaja	PLS
Enclosure type	Više namena
Category	Zadnji izolaciono-modularni deo
Nominal height	270 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	135 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 zadnji deo: na ormanu
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Bez

Dopunske informacije

Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Kućište: siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 IEC 62208 NEMA 4X
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	1,5 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	73,0 cm
Package 2 Length	56,0 cm
Package 2 Weight	43,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja