

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYFPLS5454G

zadnji deo PLS kutije 54x54x13.5cm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLS
Kratko ime uređaja	PLS
Enclosure type	Više namena
Category	Zadnji izolaciono-modularni deo
Nominal height	540 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	135 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 zadnji deo: na ormanu
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Bez

Dopunske informacije

Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Kućiče: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 13 NEMA 4X
Sertifikacija proizvoda	UL




Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,7 kg
Pakovanje 1 visina	15 cm
Pakovanje 1 širina	56 cm
Pakovanje 1 dužina	56 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu

 [RoHS Deklaracija Za Kinu](#)

Izjava o zaštiti okoliša

 [Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda](#)
