

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NSYID206 Spacial SF/SM puna unutrašnja vrata - 2000x600 mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Sastav uređaja	1 vrata 2 brava sa 3 mm umetkom sa dvostrukim žljebom 1 ručica Elementi za montažu
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Tip vrata	Unutrašnja puna
Otvaranje vrata	Reverzibilno
Maksimalno opterećenje	15 kg/m <sup>2</sup>
Visina	Nazivno: 2000 mm Ukupno: 1865 mm
Širina	Nazivno: 600 mm Ukupno: 500 mm
Dubina	19,5 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	56,0 cm
Package 1 Length	193,0 cm
Package 1 Weight	24,0 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Pehvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------