

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYID208

Spacial SF/SM puna unutrašnja vrata - 2000x800 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Sastav uređaja	1 vrata 2 brava sa 3 mm umetkom sa dvostrukim žljebom 1 ručica Elementi za montažu
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Tip vrata	Unutrašnja puna
Otvaranje vrata	Reverzibilno
Maksimalno opterećenje	15 kg/m ²
Visina	Nazivno: 2000 mm Ukupno: 1865 mm
Širina	Nazivno: 800 mm Ukupno: 700 mm
Dubina	19,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	76,0 cm
Package 1 Length	193,0 cm
Package 1 Weight	27,0 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Pehvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------