

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPAP86

reverzibilna poliesterska unutr. vrata 2 brave sa
šablonom za bušenje za PLM86



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja	1 vrata 1 ručica 4 nosači

Dopunske informacije

Materijal	Poliester ojačan sa staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7032)
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Tip vrata	Unutrašnja puna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (110 °)
Visina	715 mm mrežna konstrukcija:
Širina	505 mm mrežna konstrukcija:
Dubina	32 Mm rastojanje između vrata ormana: 244 mm korisna dubina:

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.