

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM43

orman za montažu na zid poliesterski IP66
V430xŠ330xD200mm

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 2 brava
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prerez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7032)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------