

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM54TG

orman za montažu na zid poliesterski IP66
V530xŠ430xD200mm providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 2 brava
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prerez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne ploče	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište: poliester ojačan staklenim vlaknima Vrata: ojačano staklo
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,000 cm
Package 1 Width	46,000 cm
Package 1 Length	59,000 cm
Package 1 Weight	7,820 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	52,100 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja