

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYS3CM404020

HMI ormani Spacial S3CM. V400xŠ400xD200IP54 IK10, RAL7035.zadnja vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3CM
Application	Interfejs sa korisnikom
Category	Upravljački orman
Nazivna visina ormara	400 mm
Nazivna širina ormara	400 mm
Nazivna dubina ormara	200 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Sistem za kačenje
Namena proizvoda	Interfejs
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata sa bravom 2 šina 1 ojačana ploča 1 prednji tanki okvir

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Zadnja strana: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Zadnji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Dekoratívni okvir sa zavrtnjima bez matice 2 šine sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Orman i prednji deo: čelik Ukrasni okvir: aluminijum
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Prednji deo: siva (RAL 7040)
Masa proizvoda	10,394 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------