

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSDCR6

Spacial SF/SM 2 šine za vrata - Š 600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Poprečna šina za vrata
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Lokacija za montiranje	Na ojačanom ramu vrata
Nosači za montažu	Direktna montaža
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF, SM, SFX i SMX ormani
Sastav uređaja	2 x poprečna šina 1 x kesica pribora za montažu
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Telo šine: galvanizovani čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom
Podešavanje	Podešavanje po visini svakih 25 mm za na ojačanom okviru vrata
Visina	18 mm nazivno:
Širina	600 mm nazivno:
Dubina	18,6 mm
Debljina	2 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	48,000 cm
Package 1 Weight	954,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	107,400 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months