

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYSF1810402D

Spacial SF orman bez montažne ploče -  
sastavljen - 1800x1000x400 mm



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Spacial   |
| Extended range               | Spacial SF  |
| Application                  | Više namena   |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman   |
| Nazivna visina ormara        | 1800 mm   |
| Nazivna širina ormara        | 1000 mm   |
| Nazivna dubina ormara        | 400 mm  |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći   |
| Sastav uređaja               | 2 klizne šine<br>4 držač montažne ploče<br>1 okvir ormara<br>1 zadnji panel<br>1 krov<br>2 vrata<br>1 sistem za zabavljanje sa ručicom<br>1 sistem za blokadu: leva vrata |

### Dopunske informacije

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Strukturni tip          | Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju<br>Formirano iz jednog dela<br>Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama<br>Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm   |
| Tip vrata               | Ravna prednji deo   |
| Broj vrata              | Prednji deo: 2 vrata  |
| Otvaranje vrata         | Nalevo (120 °)<br>Nadesno (120 °)   |
| Tip brave               | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata  |
| Opis montažne ploče     | Bez montažne ploče  |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama   |
| Dostupnost za operacije | Strane ormara<br>Zadnji deo<br>Prednji deo  |
| Odvojni delovi          | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku<br>Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče<br>Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice<br>Krov sa zavrtnjima bez matice<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice<br>Klizna šina sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Okvir: galvanizovani čelik<br>Nosače: galvanizovani čelik<br>Vrata: čelična ploča<br>Panele: čelična ploča<br>Šarku: zamak<br>Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima   |
| Obrada površine         | Epoksi poliester prah   |
| Boja                    | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005)   |
| Masa proizvoda          | 113,42 kg   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standardi           | IEC 62208                  |
| Nema stepen zaštite | NEMA 3R/12                 |
| Ip stepen zaštite   | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite   | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 113,42 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 193 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 104,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 49 cm     |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|