


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSF20850T

Spacial SF orman sa providnim vratima -
sastavljen - 2000x800x500 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Prošireni opseg	Spacial SF
Aplikacija	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormana	2000 mm
Nazivna širina ormana	800 mm
Nazivna dubina ormana	500 mm
Montaža ormana	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 držač montažne ploče 1 okvir ormana 1 vrata 1 sistem za završljivanje sa ručicom: vrata 1 zadnji panel 1 krov

Dopunske informacije

Strukturni tip	Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Formirano iz jednog dela Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip vrata	Providna prednji deo
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Strane ormana
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Vrata: Securit staklo Vrata: čelična ploča Panele: čelična ploča Šarku: zamak Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda	108,12 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Nema stepen zaštite	NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	59,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	94,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------