

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSF20880M

Spacial SF orman sa odeljcima - sastavljen -
2000x800x800 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Prošireni opseg	Spacial SFM
Aplikacija	Primena za odeljivanje
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormana	2000 mm
Nazivna širina ormana	800 mm
Nazivna dubina ormana	800 mm
Montaža ormana	Slobodnostojeći
Specifične primene proizvoda	Izolacija kontrolnog uređaja Smanjenje destruktivnih efekata kratkog spoja
Sastav uređaja	1 okvir ormana 1 zadnji panel 1 krov 2 središnje šine 2 paneli za modularnost: vrh i dno

Dopunske informacije

Strukturni tip	Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Formirano iz jednog dela
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Strane ormana Prednji deo
Odvojivi delovi	Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Panele: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 62208
-----------	-----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	84,5 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	85,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------