

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSFX20860

SFX 304L orman nerđajući čelik,
V2000xŠ800xD600mm, Scotch Brite® završna
obrada



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SFX
Enclosure type	Više namena
Category	Pogodan orman
Nominal height	2000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 okvir ormara 1 sistem za završljivanje sa ručicom: vrata 4 držač montažne ploče 1 ploča za kablovske uvednice 1 vrata sa ojačanim ramom

Dopunske informacije

Tip kućišta	Integrirani zadnji panel Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvedne ploče	Ravna
Dostupnost za operacije	Prednji deo Strana
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Ploča kablovskih uvednica stezaljkama
Materijal	Konstrukcija i vrata: nerđajući čelik 304L Ručicu: zamak Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine	Orman: Scotch-Brite® Ručicu: ofarban
Masa proizvoda	81 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208 NEMA 4X
Sertifikacija proizvoda	UL
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Specifična higijena Korozivno

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	70,0 cm
Package 1 Width	85,0 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	98,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------