


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSPF6100

Spacial SF/SM prednje podnožje - 100x600 mm



Overview

Vreme isporuke	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Prednja strana podnožja
Anwendung	PC aplikacija Elektronska aplikacija Više namena Primena za odeljivanje
Nennmaße des Gehäuses	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 1 prednji panel 1 zadnji panel 4 ugao
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM Spacial SD Spacial S3D Spacial CRN
Držač za montažu	Plinth side panels

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Trajno dopustivo opterećenje	1300 kg
Visina	100 mm
Širina	600 mm nominal:

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30 (complete plinth)
Ik stepen zaštite	IK10

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,309 kg
Pakovanje 1 visina	11 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	61,5 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------