

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP292412HT

ind. kutije IP66 IK08 U:V275Š225D120
S:H291Š241D128 providan poklopac V60



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	291 mm
Širina	241 mm
Dubina	128 mm
Unutrašnja visina	275 mm
Unutrašnja širina	225 mm
Unutrašnja dubina	120 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visok providni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035) Providna
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	1,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,2 kg
Pakovanje 1 visina	12,8 cm
Pakovanje 1 širina	24,1 cm
Pakovanje 1 dužina	29,1 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------