

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRALR102

NSYTR most za redukciju za opružne redne  
stezaljke - 10mm<sup>2</sup> na 2.5/4mm<sup>2</sup>



### Osnovne informacije

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Linergy                                                  |
| Ime proizvoda                | TR                                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Most za redukciju zavrtnj na oprugu                      |
| Kratko ime uređaja           | TRA                                                      |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za povezivanje                                    |
| Kompatibilnost proizvoda     | TRR opružni priključni blok - standardna priključni blok |

### Dopunske informacije

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Poprečni presek kablova | 10 mm <sup>2</sup> |
| Number of connections   | 2                  |
| Broj mernih ulaza       | 2                  |
| Količina po setu        | Set od 10          |
| Masa proizvoda          | 4,5 g              |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 0,25 cm |
| Package 1 Width              | 1,27 cm |
| Package 1 Length             | 3,81 cm |
| Package 1 Weight             | 5 g     |
| Unit Type of Package 2       | BAG     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 5 cm    |
| Package 2 Width              | 15 cm   |
| Package 2 Length             | 17 cm   |
| Package 2 Weight             | 55 g    |

### Održivost ponude

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude       | Green Premium proizvod                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                |  REACh Deklaracija                                                                                |
| REACh bez SVHC              | Da                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva           | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                    | Da                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu     |  RoHS Deklaracija Za Kinu                                                                         |

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                  |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                        |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|