

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRAPR23

NSYTR pregradna pločica za opružnu  
jednostruku rednu stezaljku 1x2 - 2.5 mm<sup>2</sup>



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Linergy                                                                                                              |
| Ime proizvoda                | Linergy TR                                                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente | Pregrada                                                                                                             |
| Kratko ime uređaja           | TRA                                                                                                                  |
| Pribor / posebna kategorija  | Izolacioni pribor                                                                                                    |
| Kompatibilnost proizvoda     | TRR opružni priključni blok priključni blok, length = 60,5 mm[RETURN]TRP pritiskom priključni blok, length = 60,5 mm |
| Debljina                     | 2 mm                                                                                                                 |

### Dopunske informacije

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Poprečni presek kablova | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Number of connections   | 3<br>2              |
| Broj mernih ulaza       | 2                   |
| Količina po setu        | Set od 50           |
| Masa proizvoda          | 5,5 g               |
| Boja                    | Siva                |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5 cm     |
| Package 1 Width              | 15 cm    |
| Package 1 Length             | 17 cm    |
| Package 1 Weight             | 5 g      |
| Unit Type of Package 2       | BAG      |
| Number of Units in Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 5 cm     |
| Package 2 Length             | 17 cm    |
| Package 2 Weight             | 282 g    |
| Unit Type of Package 3       | S01      |
| Number of Units in Package 3 | 400      |
| Package 3 Height             | 15 cm    |
| Package 3 Width              | 15 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 2,436 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                               |
| Bez žive                            | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                     |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|