

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRAPR42

NSYTR pregradna pločica za opružnu jednostruku rednu stezalj. 1x1 - 2.5 do 4 mm²



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	Lineryg TR
Tip proizvoda ili komponente	Pregrada
Kratko ime uređaja	TRA
Pribor / posebna kategorija	Izolacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda	TRR opružni priključni blok priključni blok TRP pritiskom priključni blok
Debljina	2 mm

Dopunske informacije


Poprečni presek kabela	2,5 Mm ² 4 mm ²
Number of connections	2
Broj mernih ulaza	2
Količina po setu	Set od 50
Masa proizvoda	4,5 g
Boja	Siva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	2,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	141,000 g

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
