

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRR22MPE

Lineryy mini red.stezaljka za uzemlj.-2.5mm²
jednostruka 1x1 opružna-zelena-žuta



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryy
Ime proizvoda	Lineryy TR
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni priključni blok
Kratko ime uređaja	TRR
Tip priključnog bloka	Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	2,5 mm ²
Dužina	32 mm
Boja	Zelena-žuta
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	5,2 mm
Visina	30 mm
Povezivanje - priključci	1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane 1 x opružni priključni blok: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	0
Poprečni presek kablova	0,08...4 Mm ² , jednožični 0,2...2,5 Mm ² , fleksibilni sa 0,08...2,5 mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Tip alata	Povezivanje: ravan odvijač Odvajanje: ravan odvijač
Materijal	Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak	0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 na 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	5,1 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	ATEX[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]IEC-Ex[RETURN]cURus
Dielektrična snaga	1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1 -40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,02 cm
Package 1 Width	3,05 cm
Package 1 Length	3,3 cm
Package 1 Weight	5 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	306 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena