


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRR24SCD

Linergy stezaljka sa rastavljajčkim  
komponentama-2.5mm<sup>2</sup> 16A dvostruka 1x1  
opružna



### Osnovne informacije

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                      | Linergy                                           |
| Ime proizvoda                        | Linergy TR                                        |
| Tip proizvoda ili komponente         | Priključni blok                                   |
| Kratko ime uređaja                   | TRR                                               |
| Tip priključnog bloka                | Odvojivi nosač osigurača                          |
| Pridružena komponenta za povezivanje | Cilindrični osigurač<br>Kontaktna poluga<br>Dioda |
| Nivo priključnog bloka               | 2                                                 |
| Način montiranja                     | Sistemom na klik                                  |
| Nazivni poprečni presek              | 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Dužina                               | 107 mm                                            |
| Boja                                 | Siva                                              |
| Količina po setu                     | Set od 50                                         |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina osigurača               | 6 x 32 mm<br>5 x 20 mm                                                                                    |
| Širina                           | 5,2 mm                                                                                                    |
| Visina                           | 55 mm                                                                                                     |
| Povezivanje - priključci         | 1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane<br>1 x opružni priključni blok: donji            |
| Number of connections            | 2                                                                                                         |
| Pozicija priključka              | Na vrhu                                                                                                   |
| Broj mernih ulaza                | 0                                                                                                         |
| Poprečni presek kablova          | 0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , fleksibilni bez kablovskog završetka<br>0,8...4 mm <sup>2</sup> , jednožični |
| Dužina ogoljenog dela žice       | 10 mm                                                                                                     |
| Tip alata                        | Odvajanje: ravan odvijač<br>Povezivanje: ravan odvijač                                                    |
| [ue] nazivni radni napon         | 400 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>300 V cURus                                                         |
| [in] nazivna struja              | 16 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>10 A cURus                                                           |
| Materijal                        | Poliamid 6/6: izolaciono kućište                                                                          |
| Dielektrični gubitak             | 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250<br>0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4                              |
| Dielektrična konstanta           | 3,7 na 1 MHz                                                                                              |
| Otpornost                        | 10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093<br>10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30                                   |
| Otpornost površine               | 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093<br>1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30                                         |
| Otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30                   |
| Otpornost na plamen              | V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94                                                                     |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa proizvoda                 | 26 g                                                                                     |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Kompatibilnost proizvoda       | Spacial orman                                                                            |

## Okruženje

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda    | EAC[RETURN]cURus[RETURN]CSA                                                   |
| Dielektrična snaga         | 1000 V u skladu sa IEC 60243-1                                                |
| Temperatura okoline za rad | -40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1<br>-40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 27,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 26,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 5,0 cm   |
| Package 2 Width              | 7,0 cm   |
| Package 2 Length             | 27,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,352 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                   |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                                                                                                         |