


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU200118

## 1 modul uzani ram beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	36 mm
Visina	75 mm
Dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,011 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	14,0 g
Pakovanje 1 visina	1,3 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	196,0 g

Pakovanje 2 visina	7,0 cm
Pakovanje 2 širina	12,5 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	1,879 kg
Pakovanje 3 visina	15,0 cm
Pakovanje 3 širina	30,0 cm
Pakovanje 3 visina	40,0 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>