


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU200130

1 modul uzani ram aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram PBT (polibutílen-tereftalat): montažni ram
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	36 mm
Visina	75 mm
Dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,011 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	7,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Weight	1,006 kg
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Weight	198,0 g
Number of Units in Package 3	40

Unit Type of Package 3	S01
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Weight	14,0 g
Number of Units in Package 2	10
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	18,5 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--