

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU270357M

Ram dekorativni 3M bakar/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	3 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Bakar
Side color	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: međuploča
Završna obrada	Brušena završna obrada
Količina po setu	Set od 10
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	120 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,027 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	22,0 g
Pakovanje 1 visina	1,1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	12,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10

Pakovanje 2 težina	322,2 g
Pakovanje 2 visina	13,0 cm
Pakovanje 2 širina	12,3 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	180
Pakovanje 3 težina	6,503 kg
Pakovanje 3 visina	30,0 cm
Pakovanje 3 širina	40,0 cm
Pakovanje 3 visina	60,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda