


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU280417

Ram dek. 2E Unica Studio čokolada/antr



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Chocolate
Side color	Crno (RAL 7021)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	156 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	15,6 cm
Package 1 Weight	35 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm

Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	253 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,16 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja