


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU280617

Ram dek. 3E Unica Studio čokolada/antr



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Primena uređaja | Montaža |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa | Unica Studio Color |
| Broj dvostrukih modula | Trostruki |
| Pravac instalacije | Horizontalno vertikalno |
| Tip prekidača | Triple |
| Broj modula | 3 x 2 modules |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Chocolate |
| Side color | Crno (RAL 7021) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Materijal | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča |
| Standardi | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Širina | 227 mm |
| Visina | 85 mm |
| Dubina | 10 mm |
| Masa proizvoda | 0,047 kg |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 50,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 1,0 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 23,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5 |
| Pakovanje 2 težina | 308,0 g |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Pakovanje 2 visina | 5,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 11,0 cm |
| Pakovanje 2 visina | 25,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 85 |
| Pakovanje 3 težina | 5,709 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30,0 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30,0 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40,0 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|--|
| EU RoHS direktiva | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS |
|-------------------|--|