

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU301818

2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam

Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	2 modula
Type of USB power supply	USB type A + C
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Završna obrada	Sjajno
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w	0,075 W
Nazivna izlazna snaga	12 W
Ulazna snaga	12 W
Servisni vek u satima	30000 sati 12 W
Broj utičnica	2
Integrisani načini povezivanja	1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A 1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka	2 vijčani priključci
Kapacitet priključaka	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za višezični kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Kompatibilnost proizvoda	Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja	Sa kucicama Sa zavrtnjima bez matice
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Standardi	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm

Dubina	42 mm
Dubina za ugradnju	30,8 mm
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	614,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,455 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka