

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU301854

2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C antr



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	2 modula
Type of USB power supply	USB type A + C
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)
Završna obrada	Painted powder coated
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w	0,075 W
Nazivna izlazna snaga	12 W
Ulazna snaga	12 W
Servisni vek u satima	30000 sati 12 W
Broj utičnica	2
Integrirani načini povezivanja	1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A 1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka	2 vijčani priključci
Kapacitet priključaka	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za višežični kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Kompatibilnost proizvoda	Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja	Sa kukicama Sa zavrtnjima bez matice
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Standardi	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	42 mm

Dubina za ugradnju	30,8 mm
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

## Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	53,0 g
Pakovanje 1 visina	3,9 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	604,0 g
Pakovanje 2 visina	6,0 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S01
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	1,419 kg
Pakovanje 3 visina	15,0 cm
Pakovanje 3 širina	15,0 cm
Pakovanje 3 visina	40,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>