

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Roller blind switch
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom
Nazivna struja	10 AX
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum
Nijansa boje	Aluminijum

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	1 modul
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj prekidača	2
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Primena prekidača	Roletne
Broj polova	1
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Mehanička blokada	Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida	2,5 A za motor
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Signalna lampica	Bez LED
Označavanje	UP Nadole
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	2,5 Mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl 1,5...2,5 Mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl 2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> kruti kabl
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Električna trajnost	10000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi	LV direktiva EN 60669-1 EMC direktiva
Sertifikacija proizvoda	ISI[RETURN]CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...40 °C
Dubina za ugradnju	31,5 mm

Dubina	40,6 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,036 kg






## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP4X
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Aceton Benzin Tečni sapun Izbeljivač Ulje Alkohol

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	304,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,677 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja