

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU350318

Podni termostat 10A beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Floor
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Obezbeđena oprema	10 kΩ NTC senzor sa kablom od 4 m

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 10 A 1 (2300 W)
Broj modula	2 modula
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Dostupna funkcija	Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	1 LED (zelena) prisustvo napona 1 LED (crvena) grejanje
Označavanje	L+N Sensor OUT
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...45 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište Metal: priključci Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine	Neobrađeno
Završna obrada	Sjajno
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,3 m
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Ciljani kanal	Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 607320-2-9

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	153,0 g
Pakovanje 1 visina	8,3 cm
Pakovanje 1 širina	9,8 cm
Pakovanje 1 dužina	10,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	823,0 g
Pakovanje 2 visina	15,0 cm
Pakovanje 2 širina	15,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------