

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU3776

Modul protivpanične rasvete



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Protivpanična svetiljka
Prezentacija uređaja	Mehanizam
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Uslovi upotrebe	Baterija i sijalica ne mogu biti zamenjene
Boja bloka	Zelena
Tip sijalice	LED lampica
Životni vek sijalice	400 sati
Osvetljenost	25 cm: 45 lux
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Vreme punjenja	24 sati
Električna trajnost	500 ciklusa
Materijal	PC: mehanizam poklopca PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi	EN 60598-2-22 CE
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Dubina za ugradnju	32 mm
Dubina	43 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,085 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK03
Ip stepen zaštite	IP2xC

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	80,0 g
Pakovanje 1 visina	6,4 cm
Pakovanje 1 širina	8,0 cm
Pakovanje 1 dužina	8,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	27
Pakovanje 2 težina	2,464 kg
Pakovanje 2 visina	15,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu