

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NU411418

## Ram dekorativni 4m Unica Pro beli



### Osnovne informacije

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica       |
| Primena uređaja              | Montaža         |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Pro       |
| Broj dvostrukih modula       | Jednostruki     |
| Pravac instalacije           | Horizontalno    |
| Tip prekidača                | Pojedinačno     |
| Broj modula                  | 4 modula        |
| Način pričvršćivanja         | Utično          |
| Nijansa boje                 | Bela (RAL 9003) |

### Dopunske informacije

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram<br>Polikarbonat: međuploča   |
| Standardi                       | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1   |
| Širina                          | 156 mm   |
| Visina                          | 85 mm  |
| Dubina                          | 10 mm  |
| Masa proizvoda                  | 0,027 kg   |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04   |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 30,0 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 1,0 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 8,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 15,6 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10      |
| Pakovanje 2 težina          | 367,0 g |
| Pakovanje 2 visina          | 12,8 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pakovanje 2 širina          | 12,3 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 18,8 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S04      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 180      |
| Pakovanje 3 težina          | 7,373 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30,0 cm  |
| Pakovanje 3 širina          | 40,0 cm  |
| Pakovanje 3 visina          | 60,0 cm  |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |