

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU986518

## Slepi poklopac 1 modul beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Broj modula	1 modul
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Završna obrada	Sjajno
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	2,3 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,7 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,3 cm
Package 2 Weight	183,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,055 kg

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--