

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38465E

Astro Guida - protivpanična svetiljka -
standardna - u privremenom radu - 3 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Astro Guida
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu
Boja	Bela
Boja svetlosnog izvora	Bela
Obezbeđena oprema	5 nalepnica sa piktogramom Držač instalacije tipa zastavice
Tip poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TBS daljinska kontrola
[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	12 VA
Struja potrošnje	52 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kapacitet baterije	1,5 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija	3 h
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	Hladna katodna svetlost 40000 sati
Svetlosni fluks	U trajnom radu: 40 lm U slučaju opasnosti: 25 lm
Vidljiva udaljenost	24 m
Indicator type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Viseća plafon Nadgradno zid Električni vodovi Nosač tipa zastavice zid
Visina	213 mm
Širina	261 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,865 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42
Ik stepen zaštite	IK06
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 50-11 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 1838 EN 60598-2-22

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	28 cm
Package 1 Length	28,5 cm
Package 1 Weight	907 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------