

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKE32M435

Mureva Wander utikač - ravni - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Wander utikač
Kratko ime uređaja	Mureva plug
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P + N + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Kategorija priključnice i utikača	Ravna
[in] nazivna struja	32 A
[ue] nazivni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojni zavrtnji
Poprečni presek kabla	2,5...10 mm ²
Spoljašnji prečnik kabla	11,5...21 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica Vodilica
Tip navoja	Pg 21
Masa proizvoda	0,25 kg
Visina	160 mm
Širina	86 mm
Dubina	86 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP44 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C

Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	292,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	2,831 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,079 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------